


75142855

IP20



### Touch sensor, 2'li, Integro Bus bağı.KNX- R.3, siyah cam

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Evet
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	0
Operasyon	beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

#### Boyutlar

Derinlik	23 mm
Yükseklik	152 mm
Genişlik	81 mm

#### Güç

Mevcut tüketim	12.5 mA
----------------	---------

#### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

#### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

#### LED kontrolü

LED	bir mavi ON LED ve 4 beyaz durum LED ile
-----	--

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	dikey montaj için
--------------	-------------------

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kupaı ünitesi
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	4
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Laserdruck
<b>Kullanım koşulları</b>	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
<b>Kimlik</b>	
ana tasarım hattı	KNX - Berker R.3
Sekonder tasarım hatları	KNX