



75142860



## Touch sensor, 2-gang, Integro Bus bağı.KNX- R.1, cam beyaz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 0

Operasyon beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

#### Boyutlar

Derinlik 23 mm

Yükseklik 152 mm

Genişlik 81 mm

#### Güç

Mevcut tüketim 12.5 mA

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Evet

#### Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

#### LED kontrolü

LED bir mavi ON LED ve 4 beyaz durum LED ile

#### Kurulum, montaj

kurulum modu dikey montaj için

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
<b>Teslimat kapsamı</b>	
Bus bağlantısı dahil	Evet
<b>Ekipman</b>	
Çalıştırma noktalarının sayısı	4
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
<b>Emniyet</b>	
Koruma indeksi IP	IP20
<b>Kullanım koşulları</b>	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
<b>Kimlik</b>	
ana tasarım hattı	KNX - Berker R.1
Sekonder tasarım hatları	KNX, R.1