




75142865

IP20



## Touch sensor, 2'li, Integro Bus bağı.KNX- R.1, siyah cam

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 0

Operasyon beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

#### Boyutlar

Derinlik 23 mm

Yükseklik 152 mm

Genişlik 81 mm

#### Güç

Mevcut tüketim 12.5 mA

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Evet

#### LED kontrolü

LED bir mavi ON LED ve 4 beyaz durum LED ile

#### Kurulum, montaj

kurulum modu dikey montaj için

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

### **Ekipman**

Çalıştırma noktalarının sayısı

4

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip

Evet

### **Emniyet**

Koruma indeksi IP

IP20

### **Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

### **Kimlik**

ana tasarım hattı

KNX - Berker R.1

Sekonder tasarım hatları

KNX ; R.1