


75143329



IP20



### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	3
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	56.4 x 17 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

#### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

#### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

#### Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

#### LED kontrolü

LED	beyaz işletim LED ve 6 turuncu durum LEDleri ile
-----	--

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet

Yapılandırma türü

Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi:

ürün tipi: basma düğme üçlü

### Emniyet

Koruma

sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

### Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Q.1