




75143850

IP20



Touch sensor, 3-gang, Integro Bus bağı.KNX- R.3, cam beyaz

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 0

Operasyon beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

Boyutlar

Derinlik 23 mm

Yükseklik 152 mm

Genişlik 81 mm

Güç

Mevcut tüketim 12.5 mA

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

LED kontrolü

LED bir mavi ON LED ve 6 beyaz durum LED ile

Kurulum, montaj

kurulum modu dikey montaj için

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı

6

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip

Evet

Yapılandırma türü

Laserdruck

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

KNX - Berker R.3

Sekonder tasarım hatları

KNX