




75144150

IP20



## Touch sensor, 4-gang, Integro Bus bağlı.KNX- R.3, cam beyaz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 0

Operasyon beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

#### Boyutlar

Derinlik 23 mm

Yükseklik 152 mm

Genişlik 81 mm

#### Güç

Mevcut tüketim 12.5 mA

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

#### LED kontrolü

LED bir mavi ON LED ve 8 beyaz durum LED ile

#### Kurulum, montaj

kurulum modu dikey montaj için

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

**Teslimat kapsamı**

---

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

**Ekipman**

---

Çalıştırma noktalarının sayısı	8
--------------------------------	---

---

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
--------------------------------------	------

---

Yapılandırma türü	Laserdruck
-------------------	------------

**Emniyet**

---

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

**Kullanım koşulları**

---

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

**Kimlik**

---

Sekonder tasarım hatları	KNX
--------------------------	-----