



75161090



IP20

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	-------------------------------------------------

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	1

Boyutlar

Montaj yüksekliği	16.7 mm
Yükseklik	88.5 mm
Genişlik	88.5 mm

Ölçüm

değer iletilici	kısma / pozisyon değer iletilici 1 byte
-----------------	-----------------------------------------

Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
-----------	----------------------

LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 2 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	----------------------------------------------------------------------

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	-------------------------------------------

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	2
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ

Emniyet

Koruma

sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

B.IQ ; KNX