



75161091

IP20

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

##### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

##### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

##### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 1

##### Boyutlar

Yükseklik 88.5 mm

Genişlik 88.5 mm

##### Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

##### Ekran

Ekran ile Hayır

##### Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

##### LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 2 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

##### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

##### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

##### Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

##### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 2

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi:

ürün tipi: B.IQ

### Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Koruma

sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

### Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

B.IQ, KNX