



75161093



IP20

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	1

Boyutlar

Montaj yüksekliği	16.7 mm
Yükseklik	88.5 mm
Genişlik	88.5 mm

Ölçüm

değer iletici	kısma / pozisyon değer iletici 1 byte
---------------	---------------------------------------

Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 2 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	2
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ

Emniyet

Koruma

sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

B.IQ ; KNX