



75161099



IP20

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	1

Boyutlar

Montaj yüksekliği	16.7 mm
Yükseklik	88.5 mm
Genişlik	88.5 mm

Ölçüm

değer iletici	kısma / pozisyon değer iletici 1 byte
---------------	---------------------------------------

Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey görüntüsü	mat
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 2 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	2
--------------------------------	---

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Laserdruck
Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ
Emniyet	
Koruma	sökme korumalı
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Kimlik	
Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker B.IQ
Sekonder tasarım hatları	B.IQ ; KNX