



75161099

IP20

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

##### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

##### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

##### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 1

##### Boyutlar

Montaj yüksekliği 16.7 mm

Yükseklik 88.5 mm

Genişlik 88.5 mm

##### Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

##### Ekran

Ekran ile Hayır

##### Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

##### LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 2 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

##### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

##### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

##### Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

**Ekipman**

Çalıştırma noktalarının sayısı	2
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Laserdruck
Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ

**Emniyet**

Koruma indeksi IP	IP20
Koruma	sökme korumalı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

**Kimlik**

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker B.IQ
Sekonder tasarım hatları	B.IQ ; KNX