




75161385

IP20



### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 1

#### Bağlanabilirlik

Radyo duvara montaj radyo yayıncısı yuvası için

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 52.3 mm

Yükseklik 55.4 mm

Genişlik 55.4 mm

#### Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### LED kontrolü

LED 2 kırmızı iletim ve batarya durumu LED ile

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 2

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme tekli
<b>Emniyet</b>	
Koruma indeksi IP	IP20
Koruma	sökme korumalı

#### **Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

#### **Kimlik**

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
Sekonder tasarım hatları	KNX, Radyo veri yolu, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas