



75161385



IP20



#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	1

#### Bağlanabilirlik

Radyo	duvara montaj radyo yayıncısı yuvası için
-------	---

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	52.3 mm
Yükseklik	55.4 mm
Genişlik	55.4 mm

#### Ölçüm

değer iletici	kısma / pozisyon değer iletici 1 byte
---------------	---------------------------------------

#### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

#### Materyaller

Yüzey işleme tipi	işlenmemiş
-------------------	------------

#### LED kontrolü

LED	2 kırmızı iletim ve batarya durumu LED ile
-----	--

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	2
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme tekli

**Emniyet**

Koruma

sökme korumalı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Radyo veri yolu ; Berker S.1 ; Berker B.3 ;  
Berker B.7 Glas