



75161590



IP20

B.IQ Comf 1'li, KNX- cam beyaz

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	işık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	1
Operasyon	ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Boyutlar

Montaj yüksekliği	16.7 mm
Yükseklik	88.5 mm
Genişlik	88.5 mm

Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
-----------	----------------------

LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 2 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system, PB
parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 2

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: B.IQ

Emniyet

Koruma sökme korumalı

Alarm veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları KNX ; B.IQ