



75161590

IP20

B.IQ Comf 1'li, KNX- cam beyaz

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 1

Operasyon ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu, anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Boyutlar

Montaj yüksekliği 16.7 mm

Yükseklik 88.5 mm

Genişlik 88.5 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 2 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, PB

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Hayır

Dahil olan aksesuarlar

Kutu

tekli duvar kutularına kurulum için

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı

2

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip

Evet

Ürün tipi:

ürün tipi: B.IQ

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

KNX, B.IQ