



75161599



IP20

## B.IQ Comf 1'li, KNX- beyaz, mat, plastik

### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	1
Operasyon	ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

#### Boyutlar

Yükseklik	88.5 mm
Genişlik	88.5 mm

#### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

#### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

#### Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey görüntüsü	mat
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

#### LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 2 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system, PB
parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

**Dahil olan aksesuarlar**

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

**Ekipman**

Çalıştırma noktalarının sayısı 2

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Laserdruck

Ürün tipi: ürün tipi: B.IQ

**Emniyet**

Koruma sökme korumalı

Alarm veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları KNX ; B.IQ