



75161770



Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu sıva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 1

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi, ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 52.8 mm

Yükseklik 52.8 mm

Genişlik 66.8 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 2 kırmızı durum LED ile

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Hayır

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı

2

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip

Evet

Yapılandırma türü

Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi:

ürün tipi: basma düğme tekli

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

Berker K.1, KNX