




75161774



### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	1
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	66.8 x 52.8 mm
Yükseklik	52.8 mm
Genişlik	66.8 mm

#### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

#### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

#### LED kontrolü

LED	beyaz işletim LED ve 2 kırmızı durum LED ile
-----	--

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

#### Ayarlar

parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-------------------	--

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	2
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme tekli

**Emniyet**

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

Berker K.1 ; KNX