



75162090



IP20

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Oda sıcaklığı kontrolörü ile | Hayır   |
| Fonksiyon                    | anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için |

#### Uyumluluk

|                |   |
|----------------|---|
| Uzatma ünitesi | ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi |
|----------------|---|

#### Kontroller ve göstergeler

|              |      |
|--------------|------|
| LED ekranlı  | Evet |
| Buton sayısı | 2    |

#### Boyutlar

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Derinlik          | 16.65 mm |
| Montaj yüksekliği | 16.7 mm  |
| Yükseklik         | 88.5 mm  |
| Genişlik          | 88.5 mm  |

#### Ölçüm

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| değer iletici | kısma / pozisyon değer iletici 1 byte |
|---------------|---------------------------------------|

#### Ekran

|           |       |
|-----------|-------|
| Ekran ile | Hayır |
|-----------|-------|

#### Materyaller

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| RAL rengi | RAL 9010 - Saf beyaz |
|-----------|----------------------|

#### LED kontrolü

|     |  |
|-----|--|
| LED | mavi işletim LED ve 4 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma) |
|-----|--|

#### Bağlantı

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Veri yolu bağlantı ünitesi | sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi |
|----------------------------|---|

#### Teslimat kapsamı

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bus bağlantısı dahil | Hayır |
|----------------------|-------|

#### Dahil olan aksesuarlar

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| Kutu | tekli duvar kutularına kurulum için |
|------|-------------------------------------|

#### Ekipman

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Çalıştırma noktalarının sayısı       | 4    |
| Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip | Evet |

Ürün tipi:

ürün tipi: B.IQ

### Emniyet

Koruma

sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

### Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

KNX ; B.IQ