



75162090

IP20

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon

anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 2

Boyutlar

Derinlik 16.65 mm

Montaj yüksekliği 16.7 mm

Yükseklik 88.5 mm

Genişlik 88.5 mm

Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 4 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	4
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ
Emniyet	
Koruma indeksi IP	IP20
Koruma	sökme korumalı
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Kimlik	
Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker B.IQ
Sekonder tasarım hatları	KNX, B.IQ