



75162091

IP20

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

| | |
|------------------------------|---|
| Oda sıcaklığı kontrolörü ile | Hayır |
| Fonksiyon | anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için |

Uyumluluk

| | |
|----------------|---|
| Uzatma ünitesi | ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi |
|----------------|---|

Kontroller ve göstergeler

| | |
|--------------|------|
| LED ekranlı | Evet |
| Buton sayısı | 2 |

Boyutlar

| | |
|-----------|---------|
| Derinlik | 16.7 mm |
| Yükseklik | 88.5 mm |
| Genişlik | 88.5 mm |

Ölçüm

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| değer iletici | kısma / pozisyon değer iletici 1 byte |
|---------------|---------------------------------------|

Ekran

| | |
|-----------|-------|
| Ekran ile | Hayır |
|-----------|-------|

Materyaller

| | |
|-----------|----------------------|
| RAL rengi | RAL 9010 - Saf beyaz |
|-----------|----------------------|

LED kontrolü

| | |
|-----|--|
| LED | mavi işletim LED ve 4 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma) |
|-----|--|

Bağlantı

| | |
|----------------------------|---|
| Veri yolu bağlantı ünitesi | sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi |
|----------------------------|---|

Teslimat kapsamı

| | |
|----------------------|-------|
| Bus bağlantısı dahil | Hayır |
|----------------------|-------|

Dahil olan aksesuarlar

| | |
|------|-------------------------------------|
| Kutu | tekli duvar kutularına kurulum için |
|------|-------------------------------------|

Ekipman

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Çalıştırma noktalarının sayısı | 4 |
| Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip | Evet |
| Ürün tipi: | ürün tipi: B.IQ |

Emniyet

Koruma

sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

KNX ; B.IQ