



75162092



IP20

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	2

#### Boyutlar

Derinlik	16.65 mm
Montaj yüksekliği	16.7 mm
Yükseklik	88.5 mm
Genişlik	88.5 mm

#### Ölçüm

değer iletici	kısma / pozisyon değer iletici 1 byte
---------------	---------------------------------------

#### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

#### LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 4 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

#### Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	4
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ

#### Emniyet

Koruma

sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

### Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

KNX ; B.IQ