



75162093

IP20

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

##### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon

anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

##### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

##### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 2

##### Boyutlar

Derinlik 16.65 mm

Montaj yüksekliği 16.7 mm

Yükseklik 88.5 mm

Genişlik 88.5 mm

##### Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

##### Ekran

Ekran ile Hayır

##### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

##### LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 4 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

##### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

##### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

##### Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

##### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	4
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ
<b>Emniyet</b>	
Koruma indeksi IP	IP20
Koruma	sökme korumalı
<b>Kullanım koşulları</b>	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
<b>Kimlik</b>	
Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker B.IQ
Sekonder tasarım hatları	KNX, B.IQ