



75162189

IP20

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon

anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 4

Bağlanabilirlik

Radyo duvara montaj radyo yayıncısı yuvası için

Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey görüntüsü mat

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 4

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme çiftli

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

Kullanım kořulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Berker S.1, Berker B.7 Glas, KNX, Berker B.1, Radyo veri yolu, Berker B.3

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Uygulama 7516 20..