




75162373

IP20



Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 2

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 25 mm

Yükseklik 55.1 mm

Genişlik 70.5 mm

Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 4

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme çiftli

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

KNX, Radyo veri yolu, Berker K.5