



75162385



IP20



### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	2

### Bağlanabilirlik

Radyo	duvara montaj radyo yayıncısı yuvası için
-------	---

### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	52.3 x 24.9 mm
Yükseklik	55.4 mm
Genişlik	55.6 mm

### Ölçüm

değer iletici	kısma / pozisyon değer iletici 1 byte
---------------	---------------------------------------

### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

### Materyaller

Yüzey işleme tipi	işlenmemiş
-------------------	------------

### LED kontrolü

LED	4 kırmızı iletim ve batarya durumu LED ile
-----	--

### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	4
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme çiftli

**Emniyet**

Koruma

sökme korumalı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Berker B.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas ; Berker S.1  
; Radyo veri yolu ; KNX