



75162594

IP20

## B.IQ Comf 2'li, KNX- al. eloksallı

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 2

Operasyon ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu, anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

#### Boyutlar

Montaj yüksekliği 16.7 mm

Yükseklik 88.5 mm

Genişlik 88.5 mm

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 4 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, PB

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

**Teslimat kapsamı**

Bus bağlantısı dahil

Hayır

**Dahil olan aksesuarlar**

Kutu

tekli duvar kutularına kurulum için

**Ekipman**

Çalıştırma noktalarının sayısı

4

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip

Evet

Ürün tipi:

ürün tipi: B.IQ

**Emniyet**

Koruma indeksi IP

IP20

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

KNX, B.IQ