



75162599



IP20

B.IQ Comf 2'li, KNX- beyaz, mat, plastik

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	2
Operasyon	ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Boyutlar

Yükseklik	88.5 mm
Genişlik	88.5 mm

Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey görüntüsü	mat
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 4 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system, PB
parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 4

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Laserdruck

Ürün tipi: ürün tipi: B.IQ

Emniyet

Koruma sökme korumalı

Alarm veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları KNX ; B.IQ