



75162685



IP20



### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	2
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu

#### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

#### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

#### LED kontrolü

LED	yeşil işletim LED göstergesiyle ve 4 kırmızı durum LED göstergesiyle
-----	--

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

#### Ayarlar

parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-------------------	--

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	4
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme çiftli

#### Emniyet

---

Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

---

**Kullanım koşulları**

---

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

---

**Kimlik**

---

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları KNX ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas