




75162774



### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 2

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi, ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 25 mm

Yükseklik 52.8 mm

Genişlik 66.8 mm

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 4 kırmızı durum LED ile

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kupaaj ünitesi

#### Ayarlar

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

**Ekipman**

Çalıştırma noktalarının sayısı	4
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme çiftli

**Emniyet**

Koruma indeksi IP	IP20
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

**Kimlik**

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
Sekonder tasarım hatları	KNX, Berker K.1