




75163370

IP20



Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 3

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 15.7 mm

Yükseklik 55.1 mm

Genişlik 70.5 mm

Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 6

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme üçlü

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Koruma

sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

Berker K.1, KNX