



75163373



IP20



### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	3

### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	66.8 x 15.7 mm
Yükseklik	55.1 mm
Genişlik	70.5 mm

### Ölçüm

değer iletilici	kısma / pozisyon değer iletilici 1 byte
-----------------	---

### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme üçlü

### Emniyet

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Berker K.5