



75163373



IP20



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

| | |
|------------------------------|---|
| Oda sıcaklığı kontrolörü ile | Hayır |
| Fonksiyon | anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için |

Uyumluluk

| | |
|----------------|---|
| Uzatma ünitesi | ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi |
|----------------|---|

Kontroller ve göstergeler

| | |
|--------------|------|
| LED ekranlı | Evet |
| Buton sayısı | 3 |

Boyutlar

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Etiket alanı uzunluğu (GxY) | 66.8 x 15.7 mm |
| Yükseklik | 55.1 mm |
| Genişlik | 70.5 mm |

Ölçüm

| | |
|-----------------|---|
| değer iletilici | kısma / pozisyon değer iletilici 1 byte |
|-----------------|---|

Ekran

| | |
|-----------|-------|
| Ekran ile | Hayır |
|-----------|-------|

Materyaller

| | |
|-----------------|-----|
| Yüzey görüntüsü | mat |
|-----------------|-----|

Bağlantı

| | |
|----------------------------|---|
| Veri yolu bağlantı ünitesi | sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi |
|----------------------------|---|

Teslimat kapsamı

| | |
|----------------------|-------|
| Bus bağlantısı dahil | Hayır |
|----------------------|-------|

Ekipman

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Çalıştırma noktalarının sayısı | 6 |
| Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip | Evet |
| Yapılandırma türü | Beschriftungsfeld(er) - Folie |
| Ürün tipi: | ürün tipi: basma düğme üçlü |

Emniyet

| | |
|--------|----------------|
| Koruma | sökme korumalı |
|--------|----------------|

Kullanım koşulları

| | |
|----------------------|------------|
| çalıştırma sıcaklığı | -5...45 °C |
|----------------------|------------|

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Berker K.5