



75163385



IP20



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	3

Bağlanabilirlik

Radyo	duvara montaj radyo yayıncısı yuvası için
-------	---

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	52.3 x 15.6 mm
Yükseklik	55.4 mm
Genişlik	55.6 mm

Ölçüm

değer iletili	kısma / pozisyon değer iletili 1 byte
---------------	---------------------------------------

Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

Materyaller

Yüzey işleme tipi	işlenmemiş
-------------------	------------

LED kontrolü

LED	6 kırmızı iletim ve batarya durumu LED ile
-----	--

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme üçlü

Emniyet

Koruma

sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Radyo veri yolu ; Berker S.1 ; Berker B.3 ;
Berker B.7 Glas