



75163591

IP20

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	sıva altı montaj
----------------	------------------

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
------------------------------	-------

Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
-----------	---

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
-------------	------

Buton sayısı	3
--------------	---

Operasyon	ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu, anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
-----------	---

Boyutlar

Yükseklik	88.5 mm
-----------	---------

Genişlik	88.5 mm
----------	---------

Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
-----------	----------------------

LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system, PB
----------------------------------	------------

parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-------------------	--

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Teknik değişikliklere tabidir

Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
--------------------------------	---

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
--------------------------------------	------

Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ
------------	-----------------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
-------	---

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
-------------	-----------------------------

ana tasarım hattı	KNX - Berker B.IQ
-------------------	-------------------

Sekonder tasarım hatları	KNX, B.IQ
--------------------------	-----------