



75163770



### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	3
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu

### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	66.8 x 15.7 mm
Yükseklik	55.1 mm
Genişlik	70.5 mm

### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

### Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

### LED kontrolü

LED	beyaz işletim LED ve 6 kırmızı durum LED ile
-----	--

### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

### Ayarlar

parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-------------------	--

### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme üçlü
<b>Emniyet</b>	
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
<b>Kullanım koşulları</b>	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
<b>Kimlik</b>	
Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker K.1