



75163785



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	3
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	52.3 x 15.6 mm
Yükseklik	55.4 mm
Genişlik	55.6 mm

Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

Materyaller

Yüzey işleme tipi	işlenmemiş
-------------------	------------

LED kontrolü

LED	beyaz işletim LED ve 6 kırmızı durum LED ile
-----	--

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

Ayarlar

parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-------------------	--

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
--------------------------------	---

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme üçlü
Emniyet	
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Kimlik	
Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas