



75164092

IP20

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

##### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

##### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

##### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 4

##### Boyutlar

Montaj yüksekliği 16.7 mm

Yükseklik 118.1 mm

Genişlik 88.5 mm

##### Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

##### Ekran

Ekran ile Hayır

##### LED kontrolü

LED bir mavi ON LED ve 8 beyaz durum LED ile

##### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

##### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

##### Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

##### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: B.IQ

**Emniyet**

Koruma indeksi IP

IP20

Koruma

sökme korumalı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

KNX ; B.IQ