



75164189

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

##### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, dimmer ve kepenk işlevleri için

##### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

##### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 8

##### Bağlanabilirlik

Radio duvara montaj radyo yayıncısı yuvası için

##### Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

##### Ekran

Ekran ile Hayır

##### Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey görüntüsü mat

##### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

##### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

##### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme dörtlü

##### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

##### Kullanım koşulları

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

KNX, Berker S.1, Radyo veri yolu, Berker B.1, Berker B.7 Glas, Berker B.3

**Kullanma talimatları**

bilgilendirme metni

Uygulama 7516 40..