



75164189



#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	8

#### Bağlanabilirlik

Radyo	duvara montaj radyo yayıncısı yuvası için
-------	---

#### Ölçüm

değer iletici	kısma / pozisyon değer iletici 1 byte
---------------	---------------------------------------

#### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

#### Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey görüntüsü	mat

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	8
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme dörtlü

#### Emniyet

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

#### Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
-------------	-----------------------------

ana tasarım hattı

KNX - Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Berker S.1 ; Radyo veri yolu ; Berker B.1 ;  
Berker B.7 Glas ; Berker B.3

**Kullanma talimatları**

bilgilendirme metni

Uygulama 7516 40..