



75164370

IP20



### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 4

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 25 mm

Yükseklik 111.3 mm

Genişlik 70.5 mm

#### Ölçüm

değer iletici kısma / pozisyon değer iletici 1 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

#### Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi:

ürün tipi: basma düğme dörtlü

#### Kullanım durumları

Çerçeve

Yalnız geniş kesikli çerçeve için

#### Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Koruma

sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

#### Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

Berker K.1, KNX