




75164373



IP20



#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	4

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	66.8 x 25 mm
Yükseklik	111.3 mm
Genişlik	70.5 mm

#### Ölçüm

değer iletici	kısma / pozisyon değer iletici 1 byte
---------------	---------------------------------------

#### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

#### Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	8
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme dörtlü

#### Kullanım durumları

Çerçeve	Yalnız geniş kesikli çerçeve için
---------	-----------------------------------

**Emniyet**

Koruma

sökme korumalı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Berker K.5