



75164590

IP20

## B.IQ Comf 4'lü, KNX- cam beyaz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 4

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

#### Boyutlar

Montaj yüksekliği 16.7 mm

Yükseklik 118.1 mm

Genişlik 88.5 mm

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

#### LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, PB

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

#### Teslimat kapsamı

Teknik değişikliklere tabidir

Bus bağlantısı dahil

Hayır

#### Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: B.IQ

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

Alarm veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

#### Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları KNX, B.IQ