



75261273

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Fonksiyon	Parametreyle tanımlanabilir kilit işlevi
-----------	--

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ayrıca uzatma birimiuzatma birimi olarak da uygundur
----------------	--

Kontroller ve göstergeler

Anahtarlama segmenti sayısı	72
-----------------------------	----

Boyutlar

Montaj yüksekliği boyutları	23.5 mm
Anma montaj yüksekliği	2.2 m

Ölçüm

Yarı oval şekilli algılama alanı	≈ 12 x 12 m
----------------------------------	-------------

Erişim mesafesi

Menzil, ön	≈ 12 m
Menzil, önden (1,1 m montaj yüksekliğinde)	≈ 6 m

Kapak, kapı

Kapak	kapak limit algılama açısı 90°'ye kadar
-------	---

Algılama

Algılama seviyesi sayısı	2
Algılama açısı	180 °

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Aydınlatma kontrolü

Tepki parlaklığı, yapılandırılabilir	1...1000 lx / gündüz operasyon
--------------------------------------	--------------------------------

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
----------------------------	---

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	20...100 %
Gecikme süresi	≈ 10 s
Programlanabilir ek gecikme süresi	130 ms...152 sa

Ayar

cevap hassasiyetinin potansiyometreyle ince ayarı için

Ekipman

Ürün tipi:

ürün tipi: hareket

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: fiziksel sensörler

Sekonder tasarım hatları

KNX, Berker K.5, Hareket algılayıcı

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Sipariş no. 7526 11.için uygulama