



75662770



Termostatlı 2'li buton, ekran, K.1

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatu işlevleri için

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 2

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir

Gösterge / ekran işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; simge göstergeli LC ekran

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 15.7 mm

Yükseklik 55.1 mm

Genişlik 70.9 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 4 kırmızı durum LED ile

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

| | |
|-------------------|---|
| parametreleştirme | son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir ; tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir ; Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir |
| Programlama | ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir |

Teslimat kapsamı

| | |
|----------------------|-------|
| Bus bağlantısı dahil | Hayır |
|----------------------|-------|

Dahil olan aksesuarlar

| | |
|------|-------------------------------------|
| Kutu | tekli duvar kutularına kurulum için |
|------|-------------------------------------|

Ekipman

| | |
|--------------------------------------|--|
| Çalıştırma noktalarının sayısı | 6 |
| Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip | Evet |
| Yapılandırma türü | Beschriftungsfeld(er) - Folie |
| Ürün tipi: | ürün tipi: basma düğme çiftli |
| Isıtma | yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için |
| Kontrol | tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi |

Yazılım

| | |
|------------|---------------------------------|
| güncelleme | flash-controller teknolojisiyle |
|------------|---------------------------------|

Emniyet

| | |
|-------------------------------------|--|
| atisreachconform | Yes |
| atisrohsconform | Yes |
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |
| Koruma | sökme korumalı |
| Alarm | veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı |

Kullanım koşulları

| | |
|----------------------|---|
| çalıştırma sıcaklığı | -5...45 °C |
| Sıcaklık | dahili ve/veya harici sensörle ortalama değer oluşturarak ısı ölçümü |

Kimlik

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ürün ailesi | ürün ailesi: basma düğmeler |
| ana tasarım hattı | KNX - Berker K.1/K.5 |
| Sekonder tasarım hatları | KNX ; Berker K.1 |