



75662770



Termostatlı 2'li buton, ekran, K.1

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatı işlevleri için

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 2

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir

Gösterge / ekran işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; simge göstergeli LC ekran

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 15.7 mm

Yükseklik 55.1 mm

Genişlik 70.9 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 4 kırmızı durum LED ile

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

parametreleştirme	son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir ; tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir ; Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir
Programlama	ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme çiftli
Isıtma	yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
Kontrol	tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi

Yazılım

güncelleme flash-controller teknolojisiyle

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Sıcaklık	dahili ve/veya harici sensörle ortalama değer oluşturarak ısı ölçümü

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker K.1/K.5
Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker K.1