



75662773



## Termostatlı 2'li buton, ekran, K.5, paslanmaz,çelik

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatı işlevleri için

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 2

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir

Gösterge / ekran işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; simge göstergeli LC ekran

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

### Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 15.7 mm

Yükseklik 55.1 mm

Genişlik 70.9 mm

### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

### Ekran

Ekran ile Evet

### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

### LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 4 kırmızı durum LED ile

**Bağlantı**

Veri yolu bağlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

**Ayarlar**

parametreleştirme	son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir ; tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir ; Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir
Programlama	ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

**Teslimat kapsamı**

Bus bağlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

**Dahil olan aksesuarlar**

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

**Ekipman**

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme çiftli
Isıtma	yadımci adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
Kontrol	tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi

**Yazılım**

güncelleme	flash-controller teknolojisiyle
------------	---------------------------------

**Emniyet**

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Sıcaklık	dahili ve/veya harici sensörle ortalama değer oluşturarak ısı ölçümü

**Kimlik**

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker K.1/K.5
Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker K.5