



75663593



## B.IQ 3'lü termostat,KNX- B.IQ, paslanmaz,çelik metal fırçalı

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Evet
Zamanlayıcılar	oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	3
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

### Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	0 modüller
Yükseklik	119.6 mm
Genişlik	88.5 mm

### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

### LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

### Ayarlar

parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-------------------	--

### Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

### Ekipman

Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ
Kontrol	tek oda ayrı kumandası için

### Yazılım

güncelleme	flash-controller teknolojisiyle
------------	---------------------------------

### Emniyet

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

### Kullanım koşulları

Teknik değişikliklere tabidir

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
Sürüm sorunu	2.6
ana tasarım hattı	KNX - Berker B.IQ
Sekonder tasarım hatları	KNX, B.IQ