



75663599



B.IQLu 3'lü termostat,KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Evet
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatu işlevleri için ; yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir ; valf koruma işleviyle
Zamanlayıcılar	oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle
Çalışma modu	kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Dim	alan karartma
Buton sayısı	3
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir
Gösterge / ekran	işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; nesne tarafından anahtarlabilen simgeli LC ekranı
buton / push-buton	2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama	düğmeli kilit işlevli
---------	-----------------------

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	0 modüller
Yükseklik	119.6 mm
Genişlik	88.5 mm

Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey görüntüsü	mat

LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

Baęlantı

Veri yolu baęlantı ünitesi

veri yolu kuplaj ünitesi artı siva altı montaj için

Ayarlar

parametreleřtirme

Varlık düęmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir ;
son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir ;
tek ve iki düęmeli iřletim parametreleřtirilebilir

Programlama

ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

Dahil olan aksesuarlar

Kutu

tekli duvar kutularına kurulum için

Ekipman

Yapılandırma türü

Laserdruck

Ürün tipi:

ürün tipi: B.IQ

Isıtma

yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya
soęutma kipi için

Kontrol

maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya
anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; tek oda ayrı
kumandası için ; ısıtma / soęutma ünitesi ön ayarları
için kontrol parametresi**Yazılım**

güncelleme

flash-controller teknolojisiyle

Emniyet

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte baęlantı
kesildikten sonra alarm telegramı**Kullanım kořulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düęmeler

Sürüm sorunu

2.6

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

KNX ; B.IQ