



75663692



IP20



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostati işlevleri için ; yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

Dim alan karartma

Buton sayısı 3

Operasyon kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Gösterge / ekran nesne tarafından anahtarlanaabilen simgeli LC ekranı ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Yükseklik 128.6 mm

Genişlik 88.5 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Algılama

IR RC5 ile IR telegramı kodlama basma düğmesi ile parametreleştirilebilir

LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi veri yolu kuplaj ünitesi artı siva altı montaj için

Ayarlar

parametreleřtirme	tek ve iki düğmeli iřletim parametreleřtirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir ; Varlık düğmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir
Programlama	ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

Teslimat kapsamı

Bus baęlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

Ekipman

Çalıřtırma noktalarının sayısı	8
--------------------------------	---

Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ
------------	-----------------

Isıtma	yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soęutma kipi için
--------	---

Kontrol	tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; ısıtma / soęutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi
---------	---

Yazılım

güncelleme	flash-controller teknolojisiyle
------------	---------------------------------

Emniyet

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte baęlantı kesildikten sonra alarm telegramı
-------	--

Kullanım kořulları

çalıřtırma sıcaklıęı	-5...45 °C
----------------------	------------

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
-------------	-----------------------------

Sürüm sorunu	2.6
--------------	-----

Sekonder tasarım hatları	B.IQ ; KNX
--------------------------	------------

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni	IR Radyo el vericisi sipariř no 2779 bakınız ev elektronięi.
---------------------	--